

Mopa Swep r-MicroTech Pro

100% de capacidade de limpeza com mais de 46% de materiais reciclados



Descrição do produto

Mopas de 50 cm com franjas de microfibra. De longa duração. Disponíveis com uma ou duas faces para o sistema SWEP. Combinam microfibra de pelo curto, para uma limpeza em profundidade, com franjas de microfibra para facilitar a mobilização e a recolha de grandes partículas de sujidade. Fabricadas com materiais reciclados pós-consumo.

Área de aplicação

- Mopas concebidas para a limpeza em diferentes áreas, particularmente em cuidados de saúde (hospitais, lares de idosos) e sociais (escritórios, escolas, residências).
- Muito eficaz para a limpeza de pavimentos não estruturados graças às franjas que podem alcançar a sujidade retida, mesmo em ranhuras.
- A mopa Swep Single r-MicroTech Pro, de uma face, é ideal para a limpeza de áreas específicas até 20m². A Mopa Swep r-MicroTech Duo, com duas faces, é ideal para a limpeza de áreas maiores, até 40m².

Características e certificações

- Inovadora estrutura 3D para uma maior capacidade de limpeza
- Franjas de microfibra aplicadas na mopa por ultrassons (tecnologia pendente de patente)
- Mopas fabricadas com materiais reciclados (Duo: 62% r-PET; Single: 46% r-PET)
- **Certificada como eliminando até 99,99% das bactérias** (testes realizadas por laboratórios independentes com *P. aeruginosa* e *S. aureus* em superfícies vinílicas, apenas com água).
- **Ergonomia certificada** (testes realizados em laboratório independente para a limpeza de pavimentos)
- Certificada com o rótulo ecológico **Nordic Swan**
- Produto de grande durabilidade para uma maior poupança
- Resistente à lavagem até 1000 ciclos, seguindo as instruções de lavagem
- Equipada com etiquetas de **código de cores** para diferenciar áreas
- O *Design* simétrico com pega dupla facilita a colocação no suporte r-SWEP
- A pega incorpora uma seta para indicação de lavagem e a mopa Duo tem os números 1 e 2 para diferenciar as faces

Recomendações de lavagem

Temperatura de lavagem: 60°C.
Evitar os produtos com elevada alcalinidade e forte atividade branqueadora (não utilizar lixívia). Secar a baixas temperaturas.

Como utilizar

A mopa Swep r-MicroTech é adequada para métodos de limpeza a seco, húmido e molhado. Recomendamos o método de pré-impregnação para um menor consumo de água e detergente. Usar a pega para colocar a mopa no suporte e a lingueta para a extrair sem contato direto com as mãos.



| TSU | Descrição | Dimensões (cm) | Ud. / Caixa |
|---------|------------------------------|----------------|-------------|
| 171.402 | Mopa Swep r-MicroTech Single | 50 cm | 30 |
| 171.400 | Mopa Swep r-MicroTech Duo | 50 cm | 30 |